

Garant
VHM kopirna glodača glava dugačka, Cilindrična drška, Ø D: 16mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212590 16
GTIN	4045197761378
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući optimalnim postavkama tolerancija pločica i tolerancija dosjeda pločica.
Zajamčena najveća točnost izmjene: $\pm 0,015$ mm.

Upotreba:

Univerzalna primjena za završnu i predzavršnu obradu.

Tvrđi metal – za velike dubine obrade i smanjenje vibracija.

Napomena:

Izračunati broj okretaja prema Ø djelovanja D_w . GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Ø reza D_c	16 mm
Broj oštrica Z	2
Ø d_1	14 mm
Ø drške D_s h6	16 mm
Duljina izboja L_1	40 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	140 mm
Unutarnje hlađenje	da
Izvedba drške	Cilindrična drška

Primjena glodala	Kopirno glodanje
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,0 Nm	211750 3,0
Stezni vijak	219872