

**Garant**
**VHM kopirna glodača glava dugačka, Cilindrična drška, Ø D: 20mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212590 20
GTIN	4045197761385
Razred artikla	210

**Opis**
**Izvedba:**

Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući optimalnim postavkama tolerancija pločica i tolerancija dosjeda pločica.<br>Zajamčena najveća točnost izmjene:  $\pm 0,015$  mm.

**Upotreba:**

Univerzalna primjena za završnu i predzavršnu obradu.

**Tvrđi metal** – za velike dubine obrade i smanjenje vibracija.

**Napomena:**

Izračunati broj okretaja prema Ø djelovanja  $D_w$ . GARANT moment odvijač TQ **br. 211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

**Tehnički opis**

Ø reza $D_c$	20 mm
Ø drške $D_s$ h6	20 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	140 mm
Duljina izboja $L_1$	50 mm
Broj oštrica Z	2
Vijak za izmjenjivu pločicu	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Ø $d_1$	17,5 mm
Unutarnje hlađenje	da
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Kopirno glodanje

Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

---

## Pribor

Stezni vijak	219871
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP