

Garant**VHM kopirna glodača glava vrlo dugačka, Cilindrična drška, Ø D: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212592 10
GTIN	4045197761453
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući optimalnim postavkama tolerancija pločica i tolerancija dosjeda pločica.
Zajamčena najveća točnost izmjene: $\pm 0,015$ mm.

Upotreba:

Univerzalna primjena za završnu i predzavršnu obradu.

Tvrdi metal – za velike dubine obrade i smanjenje vibracija.

Napomena:

Izračunati broj okretaja prema Ø djelovanja D_w . GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Ø reza D_c	10 mm
Duljina izboja L_1	50 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	150 mm
Ø drške D_s h6	10 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Ø d_1	8,8 mm
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Kopirno glodanje

Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Stezni vijak	219874