

Garant
VHM kopirna glodača glava vrlo dugačka, Cilindrična drška, Ø D: 12mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212592 12
GTIN	4045197761460
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući optimalnim postavkama tolerancija pločica i tolerancija dosjeda pločica.
Zajamčena najveća točnost izmjene: $\pm 0,015$ mm.

Upotreba:

Univerzalna primjena za završnu i predzavršnu obradu.

Tvrđi metal – za velike dubine obrade i smanjenje vibracija.

Napomena:

Izračunati broj okretaja prema Ø djelovanja D_w . GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	219872 (10IP; 2,2 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	160 mm
Broj oštrica Z	2
Ø reza D_c	12 mm
Duljina izboja L_1	50 mm
Ø d_1	10,4 mm
Ø drške D_s h6	12 mm
Unutarnje hlađenje	da
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Kopirno glodanje

Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	219873
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP