

**Garant****VHM kopirna glodača glava vrlo dugačka, Cilindrična drška, Ø D: 20mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 212592 20     |
| GTIN           | 4045197761484 |
| Razred artikla | 210           |

**Opis****Izvedba:**

Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući optimalnim postavkama tolerancija pločica i tolerancija dosjeda pločica.<br>Zajamčena najveća točnost izmjene:  $\pm 0,015$  mm.

**Upotreba:**

Univerzalna primjena za završnu i predzavršnu obradu.

**Tvrđi metal** – za velike dubine obrade i smanjenje vibracija.

**Napomena:**

Izračunati broj okretaja prema  $\varnothing$  djelovanja  $D_w$ . GARANT moment odvijač TQ **br. 211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

**Tehnički opis**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Ø drške $D_s$ h6            | 20 mm                 |
| Broj oštrica Z              | 2                     |
| Ø reza $D_c$                | 20 mm                 |
| Ø $d_1$                     | 17,5 mm               |
| Ukupna duljina $L_{ukupno}$ | 190 mm                |
| Vijak za izmjenjivu pločicu | 219874 (20IP; 5,0 Nm) |
| Duljina izboja $L_1$        | 75 mm                 |
| Unutarnje hlađenje          | da                    |
| Izvedba drške               | Cilindrična drška     |
| Primjena glodala            | Kopirno glodanje      |

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Izmjena alata   | PowerCard                         |
| Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |

---

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm | 211750 5,0  |
| Stezni vijak  | 219871      |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP   | 674252 20IP |