


**Garant****Izmjenjiva pločica za glodanje Ø 16 mm, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212724 ALU
GTIN	4045197761620
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

**Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.**

· **Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene:  $\pm 0,015$  mm.**

**Upotreba:**

Torusna pločica s kutnim radijusom. Omogućuje smanjenje sila rezanja i ublažavanje vibracija.

**Tehnički opis**

Tip	ALU
Vrsta	HU7810
Kutni radijus	1 mm
Rezni materijal	HM
Kutni radijus R	1 mm
Posmak $f_z$ u aluminiju, kratkih odlomaka	0,3 mm
Posmak $f_z$ u čeliku < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,3 mm

Posmak $f_z$ u čeliku < 60 HRC	0,2 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje