


Garant**Izmjenjiva pločica za glodanje Ø 16 mm, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212724 ST1400
GTIN	4045197761637
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.

· **Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene: $\pm 0,015$ mm.**

Upotreba:

Torusna pločica s kutnim radijusom. Omogućuje smanjenje sila rezanja i ublažavanje vibracija.

Posmak f_z u čeliku < 60 HRC: 0,2 mm

Vrsta: HB7520

Tehnički opis

Tip	ST1400
Vrsta	HB7520
Kutni radijus	1 mm
Rezni materijal	HM
Kutni radijus R	1 mm
Posmak f_z u aluminiju, kratkih odlomaka	0,3 mm

Posmak f_z u čeliku < 1400 N/mm ²	0,3 mm
Posmak f_z u čeliku < 60 HRC	0,2 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje