


Garant**Izmjenjiva pločica za glodanje Ø 20 mm, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212731 ALU
GTIN	4045197761675
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.

· **Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene: $\pm 0,015$ mm.**

Upotreba:

Torusna pločica s kutnim radijusom. Omogućuje smanjenje sila rezanja i ublažavanje vibracija.

Posmak f_z u čeliku < 60 HRC: 0,25 mm

Vrsta: HU7810

Tehnički opis

Tip	ALU
Vrsta	HU7810
Kutni radijus	1 mm
Rezni materijal	HM
Kutni radijus R	1 mm
Posmak f_z u aluminiju, kratkih odlomaka	0,35 mm

Posmak f_z u čeliku < 1400 N/mm ²	0,35 mm
Posmak f_z u čeliku < 60 HRC	0,25 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje