

Garant**Držać za glodače glave cilindrični, SK 40 A = 300, Ø trna d1: 16mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 301137 16 |
| GTIN | 4045197761712 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **S rupom za RFID/Balluff čip.**
- **Povećana površina nalijeganja.**

Antivibracijska izvedba, prihvat s antivibracijskom jezgrom.

Prednost:

Znatno smanjena sklonost vibracijama! Znatno povećavanje pomaka!

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo i nasadno glodalo.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840. Pritezni vijci za glodala s provrtom br. 309860; 309861.

Napomena:

Druge veličine dostupne na upit.

Tehnički opis

| | |
|--|---------------|
| Duljina klina glodalice L ₄ | 17 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 300 mm |
| Ø D ₂ | 38 mm |
| Prihvat | SK 40 A = 300 |
| Standard | DIN 6357 |
| Norma prihvata | ISO 7388-1 |

| | |
|--|----------------------------------|
| Oblik | A |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 8000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 6 μm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vibracija | prigušeno |
| Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40 | 308830 40 |
| Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40 | 308740 40 |
| Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308802 40 |
| Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308790 40 |
| Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40 | 308640 40 |
| Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40 | 308600 40 |
| Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308785 40 |
| Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40 | 308625 40 |
| Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308660 40 |
| Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40 | 308610 40 |
| Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308795 40 |
| Specijalni ključ za trn Ø 40 mm | 309840 40 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40 | 308605 40 |
| Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308806 40 |
| Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M | 308670 40M |
| Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40 | 308620 40 |

| | |
|---|-----------|
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308765 40 |
| Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308801 40 |
| Specijalni ključ za trn Ø 16 mm | 309840 16 |
| Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308635 40 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40 | 308615 40 |
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40 | 308650 40 |
| Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308700 40 |
| Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40 | 308820 40 |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308760 40 |
| Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40 | 308630 40 |