

Garant**Držac za glodače glave cilindrični, SK 50 A = 200, Ø trna d1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301146 16
GTIN	4045197761736
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **S rupom za RFID/Balluff čip.**
- **Povećana površina nalijeganja.**

Antivibracijska izvedba, prihvat s antivibracijskom jezgrom.

Prednost:

Znatno smanjena sklonost vibracijama! Znatno povećavanje pomaka!

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo i nasadno glodalo.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840. Pritezni vijci za glodala s provrtom br. 309860; 309861.

Napomena:

Druge veličine dostupne na upit.

Tehnički opis

Duljina klina glodalice L ₄	17 mm
Duljina izboja A-dimenzija	200 mm
Ø D ₂	38 mm
Težina	5,8 kg
Prihvat	SK 50 A = 200
Standard	DIN 6357

Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 μm
Strategija rezanja	HPC
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Specijalni ključ za trn Ø 50 mm	309840 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Specijalni ključ za trn Ø 16 mm	309840 16
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50