


**Garant****Izmjenjiva pločica za glodanje Ø 8 mm Highfeed, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212746 ST1400
GTIN	4045197761835
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.

- Preciznost radijusa, koncentričnosti:  $\pm 0,015$  mm.
- Preciznost zamjene izmjenjivih pločica:  $\pm 0,025$  mm.

**Upotreba:**

Torus pločice „Highfeed“ za više posmake.

Posmak  $f_z$  u čeliku < 1400 N/mm<sup>2</sup>: 0,4 mm

Vrsta: HB7530

**Tehnički opis**

Tip	ST1400
Vrsta	HB7530
Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza ap maks	0,4 mm
Programirani radijus pri $a_{p\text{ maks}}$	1 mm

Posmak $f_z$ u aluminiju, kratkih odlomaka	0,3 mm
Posmak $f_z$ u čeliku < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje