


Garant
Izmjenjiva pločica za glodanje Ø 12 mm Highfeed, tip: ALU

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212752 ALU
GTIN	4045197761866
Razred artikla	21A

Opis
Izvedba:

Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.

- **Preciznost radijusa, koncentričnosti: $\pm 0,015$ mm.**
- **Preciznost zamjene izmjenjivih pločica: $\pm 0,025$ mm.**

Upotreba:

Torus pločice „**Highfeed**“ za više posmake.

Posmak f_z u čeliku < 1400 N/mm²: 0,6 mm

Vrsta: HU7830

Tehnički opis

Tip	ALU
Vrsta	HU7830
Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza a_p maks	0,6 mm
Programirani radijus pri $a_{p\text{ maks}}$	1,4 mm

Posmak f_z u aluminiju, kratkih odlomaka	0,5 mm
Posmak f_z u čeliku < 1400 N/mm ²	0,6 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje