


Garant**Izmjenjiva pločica za glodanje Ø 12 mm Highfeed, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212752 ST1400
GTIN	4045197761873
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.

- **Preciznost radijusa, koncentričnosti: $\pm 0,015$ mm.**
- **Preciznost zamjene izmjenjivih pločica: $\pm 0,025$ mm.**

Upotreba:

Torus pločice „**Highfeed**“ za više posmake.

Posmak f_z u čeliku < 1400 N/mm²: 0,6 mm

Vrsta: HB7530

Tehnički opis

Tip	ST1400
Vrsta	HB7530
Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza a_p maks	0,6 mm
Programirani radijus pri $a_{p\text{ maks}}$	1,4 mm

Posmak f_z u aluminiju, kratkih odlomaka	0,5 mm
Posmak f_z u čeliku < 1400 N/mm ²	0,6 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje