

**Kratka stezna glava za bušenje oblik A, SK 30, Stezni raspon: 0,5-13mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301478 0,5-13
GTIN	2050001838902
Razred artikla	33W

Opis**Izvedba:**

Za desni i lijevi smjer rotacije.

Dio isporuke:

Uključuje šesterokutni odvijač s poprečnom ručkom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Rezervni odvijač br. 627425	SW6
Stezni raspon	0,5 - 13 mm
Vanjski Ø D	50 mm
Duljina izboja A-dimenzija	111 mm
Prihvat	SK 30
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 18000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 30 µm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje

