



## Kratka stezna glava za bušenje oblik A, BT 30, Stezni raspon: 0,5-13mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303196 0,5-13
GTIN	2050001839022
Razred artikla	33W

### Opis

#### Izvedba:

Za desni i lijevi smjer rotacije.

#### Dio isporuke:

Uključuje **stezni ključ**.

#### Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

### Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	96 mm
Rezervni odvijač br. 627425	SW 6
Stezni raspon	0,5 - 13 mm
Vanjski Ø D	50 mm
Prihvat	BT 30
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 30 µm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje

List s podacima

---

## **Prikladni proizvodi**

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/303196-0,5-13>

---