

**Garant**
**Kratka stezna glava za bušenje oblik F, HSK-F 63, Stezni raspon: 0,5-16mm**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	307705 0,5-16
GTIN	4045197761156
Razred artikla	33W

## Opis

### Izvedba:

- Za desni i lijevi smjer rotacije.
- S RFID/Balluff otvorom za čip.

Kružnost vrtnje  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

### Dio isporuke:

Uključuje **stezni ključ** s T drškom

## Tehnički opis

Izvedba	standard
Rezervni Torx® stezni ključ br. 625220	TX25
Duljina izboja A-dimenzija	102 mm
Vanjski Ø D	57 mm
Prihvat	HSK-F 63
Norma prihvata	DIN 69882-7
Norma prihvata	DIN 69893-1
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	F
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>

Točnost rotacije	≤ 20 μm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje

---

**Pribor**

Odvijač za Torx®, kratki, s T ručkom Torx® profil TX25	625221 TX25
--	-------------