

Garant**Termoskupljajuća stezna glava, SK 30 kratka, Stezni Ø D1: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302225 4
GTIN	2050001838926
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Ø D ₂	15 mm
Vanjski Ø D	22 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Stezni Ø D ₁	4 mm
Prihvat	SK 30 kratka
Norma prihвата	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308765 30
Termostežni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Termostežni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 16/4 mm	302410 16/4
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308785 30
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308760 30
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 30	308610 30