

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava, SK 30 kratka, Stezni  $\varnothing$  D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302225 12
GTIN	2050001838971
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Stezni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	12 mm
Vanjski $\varnothing$ D	32 mm
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	24 mm
Prihvat	SK 30 kratka
Norma prihвата	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Termostezni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Povlačni vijak 60°zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308785 30
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Izmjenjiva pločica za zavojniciSU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Povlačni vijak 45°zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308765 30
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Povlačni vijak 45°zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308760 30
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 30	308610 30
	302412 25/12

Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø  
d / Ø D1 25/12 mm

Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm

354240 6-12