

Garant**Termoskupljajuća stezna glava, SK 30 kratka, Stezni Ø D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302225 16
GTIN	2050001838995
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	34 mm
Ø D ₂	27 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Stezni Ø D ₁	16 mm
Prihvat	SK 30 kratka
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/16 mm	302416 32/16
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/16 mm	302416 25/16
Termostežni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/16 mm	302412 25/16
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/16 mm	302410 32/16
Termostežni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/16 mm	302412 32/16
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308785 30
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308760 30
Izmjenjiva pločica za zavojnici SU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 30	308610 30
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/16 mm	302410 25/16
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308765 30