

Garant
Hidraulička stezna glava, uska, SK 40 A = 120, Stezni Ø D1: 5mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302093 5
GTIN	4045197761187
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- **Iznimno tanka izvedba (kontura od 3°)**
- **Oplemenjena površina konture.**
- **S rupom za RFID/Baluff čip.**
- **Moguće aksijalno namještanje duljine.**
- **Drške tvrdo zavijčane.**
- **Moguća primjena redukcijskih čahura.**

Upotreba:

Primjena u izradi alata i kalupa..
Tamo gdje se traži bolja pristupačnost obratku.
Za bušenje, razvrtanje i glodanje.
Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dio isporuke:

Uključuje 6-kutni ključ s poprečnom rukom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. art. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. art. 308820– 308835, redukcijske čahure br. art. 302135 – 302187.

Tehnički opis

Ø D ₂	11 mm
Ø D ₃	19,4 mm
Stezni Ø D ₁	5 mm
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Vanjski Ø D	49,5 mm

L ₂	80 mm
Prihvat	SK 40 A = 120
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
ER stezni ključmatice od 1/2 cola za ER steznu glavu 40	309700 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40