

**Garant****Hidraulička stezna glava, uska, BT 40 A = 120, Stezni Ø D1: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303465 3
GTIN	4045197762306
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Iznimno tanka izvedba (konus od 3°).**
- **Idealna svojstva prigušavanja.**
- **Moguće aksijalno namještanje duljine.**
- **Drške tvrdo tokarene.**

**Upotreba:**

- **Primjena u izradi alata i kalupa.**
- **Tamo gdje se traži redukcija tijela držača.**
- **Za bušenje, razvrtanje i glodanje.**
- **Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.**

**Dio isporuke:**

Uključuje 6-kutni ključ s poprečnom rukom.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, reduksijske čahure br. 302135 – 302187.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Ø D <sub>3</sub>	16,5 mm
L <sub>2</sub>	71 mm
Ø D <sub>2</sub>	9 mm
Vanjski Ø D	49,5 mm

Stezni $\varnothing D_1$	3 mm
Prihvat	BT 40 A = 120
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

## Pribor

Povlačni vijak 90°zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak 90°zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak 45°zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak 60°zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak 45°zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40