

Garant**Hidraulička stezna glava, uska, BT 40 A = 120, Stezni Ø D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303465 12
GTIN	4045197762368
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Iznimno tanka izvedba (konus od 3°).
- Idealna svojstva prigušavanja.
- Moguće aksijalno namještanje duljine.
- Drške tvrdo tokarene.

Upotreba:

- Primjena u izradi alata i kalupa.
- Tamo gdje se traži redukcija tijela držača.
- Za bušenje, razvrtanje i glodanje.
- Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dio isporuke:

Uključuje 6-kutni ključ s poprečnom rukom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, redukcijske čahure br. 302135 – 302187.

Tehnički opis

Ø D ₃	25,8 mm
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
L ₂	75 mm
Ø D ₂	18 mm
Vanjski Ø D	49,5 mm

Stezni $\varnothing D_1$	12 mm
Prihvat	BT 40 A = 120
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μ m
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni $\varnothing D1$ 5 mm	302135 5
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni $\varnothing D1$ 3 mm	302140 3
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni $\varnothing D1$ 4 mm	302140 4
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni $\varnothing D1$ 5 mm	302140 5

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm	302140 8
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 4 mm	302135 4
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 3 mm	302135 3
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm	302135 6
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm	302140 6
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm	302135 8
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40