

Garant**Stezna glava za ER čahure, HSK-A 63 dugačka, za veličinu ER čahura: 20****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 305390 20 |
| GTIN | 4045197762542 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

S Ballufchip provrtom.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER čahure prema DIN 6499 oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309740.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|------------------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm |
| za ER stezna kliješta | 20 |
| Vanjski Ø D | 34 mm |
| Stezni raspon | 1 - 13 mm |
| Prihvat | HSK-A 63 dugačka |
| Norma prihvata | DIN 69882-6 |
| Norma prihvata | ISO 12164-1 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Norma prihvata | DIN 69893 |
| Oblik | A |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 μm |
| Strategija rezanja | HSC |
| Balluffchip rupe | da |
| Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |

Pribor

| | |
|---|------------|
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm | 308911 2,5 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm | 308911 3 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm | 308916 8 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm | 308911 6 |
| Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mms brtvom | 309018 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm | 308916 5 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm | 308930 3 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm | 308930 9 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm | 308930 2 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm | 308911 10 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm | 308916 3 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm | 308911 1,5 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm | 308916 6 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm | 308930 13 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm | 308916 4 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm | 308916 12 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm | 308916 11 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm | 308916 7 |

| | |
|---|-----------|
| Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm | 613300 25 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm | 308911 4 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm | 308930 10 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm | 308930 4 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm | 308930 12 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm | 308916 9 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm | 308930 8 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm | 308916 10 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm | 308911 2 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm | 308930 6 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm | 308911 5 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm | 308930 7 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm | 308930 5 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm | 308911 8 |
| Garnitura ER čahura od 12 dijelova, 2-13 mm | 309016 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm | 308911 1 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm | 308930 11 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm | 308930 1 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm | 308911 7 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm | 308911 9 |