

## Garant

**Stezna glava za ER čahure, mini uska, HSK-A 63 A = 160, za veličinu ER čahura: 20**



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 305715 20     |
| GTIN           | 4045197762566 |
| Razred artikla | 31A           |

### Opis

#### Izvedba:

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Izbušena prolazna rupa (= ER11).
- HSK dosjedne površine obrađene.

#### Dio isporuke:

Uključena High-Speed ER mini matica, precizno balansirana (G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>).

#### Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER stezna čahura br. 308881 – 309430, ključ za ER mini maticu br. 309740.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 160 mm

Vanjski Ø D: 28 mm

Rezervna ER mini matica br. 309650: 20

### Tehnički opis

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Rezervna ER mini matica br. 309650 | 20     |
| Duljina izboja A-dimenzija         | 160 mm |
| Vanjski Ø D                        | 28 mm  |
| za ER stezna klješta               | 20 mm  |
| Korisna duljina L <sub>N</sub>     | 84 mm  |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Stezni $\varnothing D_1$                   | 1-13 mm                           |
| Prihvat                                    | HSK-A 63 A = 160                  |
| Norma prihvata                             | DIN 69893                         |
| Norma prihvata                             | ISO 12164-1                       |
| Oblik                                      | A                                 |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 $\mu$ m                       |
| Strategija rezanja                         | HSC                               |
| Balluffchip rupe                           | da                                |
| Vrsta proizvoda                            | Glava za stezna kliješta          |

## Pribor

|  |            |
|--|------------|
| ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 2,5 mm               | 308911 2,5 |
| ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 7 mm                 | 308930 7   |
| ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 8 mm                 | 308911 8   |
| ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 2 mm                 | 308911 2   |
| ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 9 mm                 | 308930 9   |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 7 mm        | 308916 7   |
| ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 9 mm                 | 308911 9   |
| ER mini stezna matica za ER 20                                       | 309650 20  |
| ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 5 mm                 | 308930 5   |
| Garnitura ER čahura od 12 dijelova, 2-13 mm                          | 309016     |
| ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 2 mm                 | 308930 2   |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 5 mm        | 308916 5   |
| ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 4 mm                 | 308911 4   |
| Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm s brtvom | 309018     |
| ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 7 mm                 | 308911 7   |

|  |            |
|--|------------|
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm  | 308916 9   |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm           | 308930 1   |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm  | 308916 6   |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm          | 308911 10  |
| Ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 20      | 309740 20  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm           | 308930 4   |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm          | 308930 10  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm           | 308911 6   |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm  | 308916 8   |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm           | 308911 5   |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm  | 308916 3   |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm | 308916 11  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm  | 308916 4   |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm          | 308930 12  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm | 308916 12  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm | 308916 10  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm           | 308911 3   |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm           | 308911 1   |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm           | 308930 6   |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm         | 308911 1,5 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm          | 308930 13  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm          | 308930 11  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm           | 308930 8   |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm           | 308930 3   |