

**Garant****Stezna glava za ER čahure oblik ADB, SK 50 A = 100, za veličinu ER čahura: 20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300570 20
GTIN	4045197762849
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.

**GARANT –**

- **Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min<sup>-1</sup>**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **Precizna stezna matica GARANT, izbalansirana (G2,5 / 25000min<sup>-1</sup>) i obložena, visoka stezna sila uz neznatno trošenje.**
- **Centralni provrt.**

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

**Dio isporuke:**

Uključuje steznu maticu.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 1 - 13 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm

Vanjski Ø D: 34 mm  
Rezervna matica HOLEX br. 309580: 20

## Tehnički opis

za ER stezna kliješta	20
Stezni raspon	1 - 13 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Rezervna matica HOLEX br. 309580	20
Vanjski Ø D	34 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	1-13 mm
Prihvat	SK 50 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 7 mm	309446 7
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309428 6
Garnitura ER čahura od 12 dijelova, 2-13 mm	309200
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308911 4
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308911 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308911 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308930 8
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308911 1,5
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308930 5
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308930 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308911 6
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309446 4,5
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309446 6
Garnitura ER čahura od 12 dijelova, 2-13 mm	309016
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308930 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308930 2
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309406 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308911 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308930 1
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308916 5
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308916 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308930 3
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308911 12
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309406 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308916 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308930 13
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3 mm	309446 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308930 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308911 10
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309446 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308930 7
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 8 mm	309446 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308916 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308916 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308911 7
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309446 2,8
Momentni ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 20	309745 20
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309446 3,5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309428 7
	309428 3,5

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni  $\varnothing$  d 3,5 mm

ER stezna matica za ER 20	309580 20
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 1 mm	308911 1
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 9 mm	308911 9
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 4 mm	308930 4
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 5 mm	308911 5
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni $\varnothing$ d 2,8 mm	309428 2,8
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 8 mm	308911 8
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 2,5 mm	308911 2,5
Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm	613300 25
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 9 mm	309406 9
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 11 mm	308916 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 6 mm	309406 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 4 mm	309406 4
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 10 mm	308916 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 7 mm	309406 7
Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm s brtvom	309018
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 9 mm	308916 9

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308916 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309406 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308911 13
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309406 3,5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309428 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308916 7
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 4 mm	309446 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308930 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308930 11