

Garant**Držac za ubodno tokarenje, desno, veličina drške: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273910 20
GTIN	4045197762986
Razred artikla	21W

Opis**Napomena:**

Za **desne držače** koristite **desne pločice**, za **lijeve držače** koristite **lijeve pločice**.

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	25,2 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Duljina glave L ₁	21,4 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279815 13
Veličina drške	20 mm
Slobodna duljina	1,2 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Pritezni vijak tip 13	279815 13
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500