

Garant**Držac za ubodno tokarenje, lijevi, veličina drške: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273911 16
GTIN	4045197763105
Razred artikla	21W

Opis**Napomena:**

Za **desne držače** koristite **desne pločice**, za **lijeve držače** koristite **lijeve pločice**.

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	279815 13
Veličina drške	16 mm
Funkcionalna širina L ₄	20,2 mm
Duljina glave L ₁	21,4 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Slobodna duljina	1,2 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Pritezni vijak tip 13	279815 13
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500