

Garant**Držac za ubodno tokarenje, lijevi, veličina drške: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273911 20
GTIN	4045197763112
Razred artikla	21W

Opis**Napomena:**

Za **desne držače** koristite **desne pločice**, za **lijeve držače** koristite **lijeve pločice**.

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	25,2 mm
Duljina glave L ₁	21,4 mm
Slobodna duljina	1,2 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279815 13
Veličina drške	20 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Pritezni vijak tip 13	279815 13
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500