

Garant**Držac za ubodno tokarenje, lijevi, veličina drške: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273911 25
GTIN	4045197763129
Razred artikla	21W

Opis**Napomena:**

Za **desne držače** koristite **desne pločice**, za **lijeve držače** koristite **lijeve pločice**.

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	21,4 mm
Veličina drške	25 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279815 13
Ukupna duljina L	150 mm
Slobodna duljina	1,2 mm
Funkcionalna širina L ₄	30,2 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Pritezni vijak tip 13	279815 13
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500