

Garant**Držac za unutarnje tokarenje, desno, Ø drške DS: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273914 25
GTIN	4045197763136
Razred artikla	21W

Opis**Napomena:**

Za **desni držač** koristite **lijeve pločice**, za **lijeve držače** koristite **desne pločice**.

Tehnički opis

Ukupna duljina L	250 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	30,5 mm
Visina pločice L_2	11,5 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279815 13
Udaljenost vrha od osi	17,5 mm
Ø drške D_s	25 mm
Područje primjene	Radijalno unutarnje ubodno tokarenje
Primjena	desno
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Pritezni vijak tip 13	279815 13
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15