

Garant**Držac za unutarnje tokarenje, lijevi, Ø drške DS: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273915 25
GTIN	4045197763167
Razred artikla	21W

Opis**Napomena:**

Za **desni držač** koristite **lijeve pločice**, za **lijeve držače** koristite **desne pločice**.

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	30,5 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279815 13
Visina pločice L_2	11,5 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Udaljenost vrha od osi	17,5 mm
Ø drške D_s	25 mm
Primjena	lijevi
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Pritezni vijak tip 13	279815 13
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500

