

**Garant****Držac za unutarnje tokarenje, lijevi, Ø drške DS: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273915 32
GTIN	4045197763174
Razred artikla	21W

**Opis****Napomena:**

Za **desni držač** koristite **lijeve pločice**, za **lijeve držače** koristite **desne pločice**.

**Tehnički opis**

Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	40 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Visina pločice $L_2$	15 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279815 13
Udaljenost vrha od osi	23 mm
Ø drške $D_s$	32 mm
Primjena	lijevi
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Pritezni vijak tip 13	279815 13
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500

