


**Garant****Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem, Ø 12 mm, Stezni Ø D1: 4mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302135 4
GTIN	4045197763204
Razred artikla	31G

## Opis

### Izvedba:

S prorezima za rashladne kanale.

### Upotreba:

- Za bušenje, razvrtanje, glodanje i oštrenje alata.
- Najveća fleksibilnost zahvaljujući redukciji promjera stezne glave.
- Najviši mogući stezni moment jamči veći volumen rezanja od izravnog napona.
- Preciznost rotacije  $\pm 5 \mu\text{m}$  (sistemska preciznost kod  $3 \times D$ ).
- Preciznost rotacije  $\pm 2 \mu\text{m}$  (za redukcijski adapter).
- Primjenjivo u svim komercijalno dostupnim hidrauličnim steznim glavama.

### Odgovara:

Hidraulička stezna glava sa steznim Ø 12 mm.

## Tehnički opis

Ukupna duljina	47 mm
Ø D	12 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 12 mm
Točnost rotacije sustava	5 $\mu\text{m}$
Vrsta proizvoda	Redukcijska čahura

