

**Garant****Stezna glava za ER čahure, mini uska, HSK-A 63 A = 130, za veličinu ER čahura: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	305712 16
GTIN	4051977635012
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S Balluffchip rupama.
- Izbušena prolazna rupa (= ER11).
- Obrađene HSK funkcionalne površine.

**Dio isporuke:**

Uključena High-Speed ER mini matica, precizno balansirana (G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>).

**Dodatni pribor:**

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER stezna čahura br. 308881 – 309430, ključ za ER mini maticu br. 309740.

Strategija rezanja: HSC

Vanjski Ø D: 22 mm

Rezervna ER mini matica br. 309650: 16

**Tehnički opis**

Vanjski Ø D	22 mm
za ER stezna kliješta	16 mm
Rezervna ER mini matica br. 309650	16
Korisna duljina L <sub>N</sub>	94 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 130

Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308906 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308906 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308921 9
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309425 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309371 10
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309370 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308901 1
Garnitura ER čahura od 6 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm s brtvom	309014
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 9 mm	309370 9
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	309372 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308920 4
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309371 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308920 7
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 10 mm	309370 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308901 2

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308901 5
ER mini stezna matica za ER 16	309650 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308901 9
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309370 4
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	308922 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308920 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308921 4
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308922 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308920 1
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm	309370 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308906 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308920 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308921 3
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309012
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308901 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308921 7
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309371 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308906 5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308922 8
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm s brtvom	309164
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308922 10
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309371 9
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309370 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308920 5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308922 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308906 10

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308920 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308922 9
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309371 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308906 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308920 2
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309372 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308921 5
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309371 8
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309371 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308920 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308920 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308901 4
Ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 16	309740 16
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	308922 3
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm s brtvom i rashladnim kanalom	309165
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308901 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308901 8
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 8 mm	309370 8
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309372 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308921 10
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 1 mm	309370 1
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm	309370 2
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308921 6

Garnitura ER čahura HP s brtvom (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309160
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308921 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308901 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308906 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308906 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308901 3
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308922 4
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309370 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309371 5