

## Garant

**Stezna glava za ER čahure, mini uska, HSK-A 63 A = 130, za veličinu ER čahura: 20**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	305712 20
GTIN	4045197763518
Razred artikla	31A

### Opis

#### Izvedba:

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Izbušena prolazna rupa (= ER11).
- HSK dosjedne površine obrađene.

#### Dio isporuke:

Uključena High-Speed ER mini matica, precizno balansirana (G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>).

#### Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER stezna čahura br. 308881 – 309430, ključ za ER mini maticu br. 309740.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 130 mm

Vanjski Ø D: 28 mm

Rezervna ER mini matica br. 309650: 20

### Tehnički opis

Rezervna ER mini matica br. 309650	20
za ER stezna kliješta	20 mm
Duljina izboja A-dimenzija	130 mm
Vanjski Ø D	28 mm
Korisna duljina L <sub>N</sub>	96 mm

Stezni $\varnothing D_1$	1-13 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 130
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 $\mu$ m
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 11 mm	308930 11
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 13 mm	308930 13
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 11 mm	308916 11
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 3 mm	308930 3
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 2,5 mm	308911 2,5
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 5 mm	308930 5
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 9 mm	308911 9
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 10 mm	308930 10
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 8 mm	308930 8
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 6 mm	308930 6
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 4 mm	308930 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 7 mm	308916 7
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 6 mm	308911 6
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 5 mm	308911 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 5 mm	308916 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 8 mm	308916 8

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308911 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308911 2
Ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 20	309740 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308911 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308930 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308916 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308930 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308916 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308916 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308911 3
ER mini stezna matica za ER 20	309650 20
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308916 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308911 1
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308930 2
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308916 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308930 1
Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm s brtvom	309018
Garnitura ER čahura od 12 dijelova, 2-13 mm	309016
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308911 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308911 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308916 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308930 9