

Garant**Držač za glodače glave s rupama rashladnog kanala, HSK-A 63 srednje, Ø trna d1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306541 16
GTIN	4045197763532
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Povećana dosjedna ploha bunta.
- HSK dosjedne površine obrađene.

S provrtima za rashladne kanale.

Upotreba:

Za stezanje valjkastih čeonih glodala i glodačkih glava.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	75 mm
Ø trna d ₁	16 mm
Vanjski Ø D	38 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	16
Duljina klina glodalice L ₄	17 mm

Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	16
Stezni $\varnothing D_1$	16 mm
Prihvat	HSK-A 63 srednje
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	DIN 69882-3
Oblik	A
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

Specijalni ključ za trn \varnothing 16 mm	309840 16
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn \varnothing 16 mm	309860 16