

Garant
Termoskupljajuća stezna glava oblik AD, BT 30 kratko, Stezni \varnothing D1: 3mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303405 3
GTIN	4045197763587
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Integrirano podešavanje duljine alata, put podešavanja 10 mm (od \varnothing 6).
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, termostezni produžetak br. 302410 – 302417, uređaji za termostezanje 354210 – 354400.

Tehnički opis

\varnothing D ₂	12 mm
Stezni \varnothing D ₁	3 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Vanjski \varnothing D	17 mm
Prihvat	BT 30 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	AD

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 30	354225 30
Donji ormar	354290
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 3-5 mm	354240 3-5
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 30	308610 30
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308760 30
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308765 30
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1