

Garant**Weldon stezna glava s rupama rashladnog kanala, PSC 63 kratko, Stezni Ø D1: 25mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 308506 25 |
| GTIN | 4045197763884 |
| Razred artikla | 31C |

Opis**Izvedba:**

- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Strojno obrađene funkcionalne površine unutarnje konture PSC.

Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309885, ključ s T ručicom br. 309893.

Napomena:

Odgovarajuća redukcija s PSC 63 na PSC 40 ili PSC 50 br. 318892.

Odgovarajuća redukcijaska čahura s SK 40, odnosno HSK 63 na PSC 40 ili PSC 50 na upit.

Odgovarajuća redukcijaska čahura s SK 50, odnosno HSK 100 na PSC 63 ili PSC 80 na upit.

Odgovarajući produžeci pod br. 318894, br. 318895 i br. 318896.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|---------------|
| Vanjski Ø D | 65 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm |
| Stezni Ø D ₁ | 25 mm |
| Prihvat | PSC 63 kratko |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Norma prihvata | ISO 26623-1 |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 μm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Strategija rezanja | HSC |
| Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Produžetak PSC-63 / PSC-63 dimenzija A 100 mm | 318896 100 |
| Produžetak PSC-63 / PSC-63 dimenzija A 60 mm | 318896 60 |