

Garant**CNMG 160612, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250170 HB7020
GTIN	4045197764041
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160612 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 8 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 8 mm
Lomač odvojenih čestica	SM
Kutni radijus	1,2 mm
Vrsta	HB7020

Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160612
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje