

Garant**CNMG 190624, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250176 HB7020
GTIN	4045197764072
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 190624 HB7020 Vrsta: HB7020

Lomač odvojenih čestica: SM

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 8 mmPosmak f : 0,2 - 0,5 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	SM
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,5 - 8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Vrsta	HB7020

Kutni radijus	2,4 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 190624
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje