

**Garant****CNMG 160616, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250338 HB7020
GTIN	4045197764089
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMG 160616 HB7020 Vrsta: HB7020

Lomač odvojenih čestica: SG

Dubina reza  $a_p$ : 1,5 - 8 mmPosmak  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 300 m/min**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	SG
Glavna primjena	P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 300 m/min
Posmak $f$	0,25 - 0,6 mm/okr
Kutni radijus	1,6 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Vrsta	HB7020

Dubina reza $a_p$	1,5 - 8 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160616
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje