

Garant
CNMG 190624, Vrsta: HB7020


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250343 HB7020
GTIN	4045197764102
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 190624 HB7020 Vrsta: HB7020

Lomač odvojenih čestica: SG

 Dubina reza a_p : 1,5 - 8 mm

 Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr

 Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 300 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7020
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SG
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Kutni radijus	2,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 300 m/min
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr

Dubina reza a_p	1,5 - 8 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 190624
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje