

Garant**SNMG 190612, Vrsta: HB7020**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251236 HB7020
GTIN	4045197764164
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 190612 HB7020 Kutni radijus: 1,2 mm
Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SM
Dubina reza a_p : 0,5 - 6 mm
Posmak f : 0,15 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	SM
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Glavna primjena	P
Vrsta	HB7020
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 6 mm

Kutni radijus	1,2 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 190612
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje