

**Garant****SNMG 190616, Vrsta: HB7020**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251336 HB7020
GTIN	4045197764201
Razred artikla	21G

## Opis

SNMG 190616 HB7020 Kutni radijus: 1,6 mm  
Vrsta: HB7020  
Lomač odvojenih čestica: SG  
Dubina reza  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Posmak  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 300 m/min

## Tehnički opis

Kutni radijus	1,6 mm
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SG
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 300 m/min
Vrsta	HB7020
Dubina reza $a_p$	1,5 - 9 mm
Posmak $f$	0,25 - 0,8 mm/okr

Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 190616
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje