

Garant**SNMG 190624, Vrsta: HB7020**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251338 HB7020
GTIN	4045197764218
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 190624 HB7020 Kutni radijus: 2,4 mm
Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SG
Dubina reza a_p : 1,5 - 9 mm
Posmak f : 0,25 - 0,8 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 300 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Vrsta	HB7020
Dubina reza a_p	1,5 - 9 mm
Kutni radijus	2,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 300 m/min
Lomač odvojenih čestica	SG
Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr

Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 190624
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje