

Garant**WNMG 080412, Vrsta: HB7020**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252072 HB7020
GTIN	4045197764249
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080412 HB7020 Vrsta: HB7020

Lomač odvojenih čestica: SM

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mmPosmak f : 0,2 - 0,5 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	1,2 mm
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Vrsta	HB7020
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica	SM
Glavna primjena	P

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje