

Garant**Momentni odvijač, s fiksnim momentom, podešeni okretni moment: 0,38Nm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 211750 0,38 |
| GTIN | 4045197764256 |
| Razred artikla | 21B |

Opis**Izvedba:**

Moment odvijač s 2-komponentnom poprečnom drškom. Okretni moment fiksno je namješten. Prihvat s pomoću trajnog magneta.

Funkcija:

Ako se postigne okretni moment, odvijač preskače **čujno i osjetno**. Indikacijom se korisniku šalje jasan signal da je postignuta postavljena vrijednost.

Upotreba:

U kombinaciji s **nastavcima od 1/4 cola s drškom C 6,3 ili E 6,3**, npr. **nastavaka Torx Plus®** br. **674252**. Idealno za precizno pričvršćivanje izmjenjivih reznih pločica prema zadanom steznom momentu.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Isporučuje se **bez** nastavaka.

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Duljina cilindričnog dijela | 50 mm |
| Točnost mjerenja momenta | ±15 % |
| podešeni okretni moment | 0,38 Nm |
| Prihvat nastavaka | F 6,3 |
| Prihvat nastavaka | D6,3 |
| Standard | DIN EN ISO 6789 |
| Podešavanje vrijednosti aktiviranja | nije moguće podešavanje |
| Ukupna duljina L | 107 mm |
| Mjerni postupak | Zakretni moment |
| Očitavanje | Nm |
| Princip aktiviranja | mehanička aktivacija duge putanje |
| Priključak | prihvat nastavaka 1/4 cola |
| Odziv | aktivirajući |
| Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno |
| Smjer momenta | Pritezanje udesno |
| Protokoliranje podataka | ne |
| Aktivacijska signalizacija | akustično |
| Aktivacijska signalizacija | haptičko |
| Mjerna tehnika | mehaničko |
| Vrsta proizvoda | Moment odvijač |

Pribor

„TQ-Station“ stanica za pohranu momentnih odvijača

659964