

**Garant****Momentni odvijač, s fiksnim momentom, podešeni okretni moment: 1,3Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	211750 1,3
GTIN	4045197764270
Razred artikla	21B

**Opis****Izvedba:**

Moment odvijač s 2-komponentnom poprečnom drškom. Okretni moment fiksno je namješten. Prihvat s pomoću trajnog magneta.

**Funkcija:**

Ako se postigne okretni moment, odvijač preskače **čujno i osjetno**. Indikacijom se korisniku šalje jasan signal da je postignuta postavljena vrijednost.

**Upotreba:**

U kombinaciji s **nastavcima od 1/4 cola s drškom C 6,3 ili E 6,3**, npr. **nastavaka Torx Plus®** br. **674252**. Idealno za precizno pričvršćivanje izmjenjivih reznih pločica prema zadanom steznom momentu.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Napomena:**

Isporučuje se **bez** nastavaka.

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

**Tehnički opis**

Točnost mjerenja momenta	±15 %
Duljina cilindričnog dijela	50 mm
podešeni okretni moment	1,3 Nm
Prihvat nastavaka	F 6,3
Prihvat nastavaka	D6,3
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Standard	DIN EN ISO 6789
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija duge putanje
Odziv	aktivirajući
Ukupna duljina L	107 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Očitavanje	Nm
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

## Pribor

„TQ-Station“ stanica za pohranu momentnih odvijača

659964