

Garant**Momentni odvijač, s fiksnim momentom, podešeni okretni moment: 2,8Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	211750 2,8
GTIN	4045197764287
Razred artikla	21B

Opis**Izvedba:**

Moment odvijač s 2-komponentnom poprečnom drškom. Okretni moment fiksno je namješten. Prihvat s pomoću trajnog magneta.

Funkcija:

Ako se postigne okretni moment, odvijač preskače **čujno i osjetno**. Indikacijom se korisniku šalje jasan signal da je postignuta postavljena vrijednost.

Upotreba:

U kombinaciji s **nastavcima od 1/4 cola s drškom C 6,3 ili E 6,3**, npr. **nastavaka Torx Plus®** br. **674252**. Idealno za precizno pričvršćivanje izmjenjivih reznih pločica prema zadanom steznom momentu.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Isporučuje se **bez** nastavaka.

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Točnost mjerenja momenta	±10 %
Duljina cilindričnog dijela	50 mm
podešeni okretni moment	2,8 Nm
Prihvat nastavaka	F 6,3
Prihvat nastavaka	D6,3
Očitavanje	Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija duge putanje
Mjerni postupak	Zakretni moment
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Ukupna duljina L	107 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Pribor

„TQ-Station“ stanica za pohranu momentnih odvijača

659964