

Garant

Stezna glava za ER čahure, mini / tanka oblik ADB, SK 40 A = 100, za veličinu ER čahura: 20



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300650 20
GTIN	4045197762597
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

Fino izbalansirana stezna matica **za HSC**. ER11 s centralnim provrtom. Drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

• **Standardno s Balluffchip rupom.**

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom prema DIN 6499.

Dio isporuke:

Uključuje High-Speed ER mini-matica GARANT br. 309650

Dodatni pribor:

ER stezne čahure br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309740.

Stezni vijak (AB) br. 308600 – 308806. AB stezni ključ br. 308820; 308830.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 1 - 13 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm

Vanjski Ø D: 28 mm

Odgovarajući stezni ključ br. 309740: 20

Tehnički opis

Vanjski Ø D	28 mm
za ER stezna kliješta	20 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm

Odgovarajući stezni ključ br. 309740	20
Stezni raspon	1 - 13 mm
Korisna duljina L_N	73 mm
Stezni $\varnothing D_1$	1-13 mm
Prihvat	SK 40 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing d$ 1,5 mm	308911 1,5
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing d$ 4 mm	308911 4
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Momentni ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 20	309745 20
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni $\varnothing d$ 3,5 mm	309446 3,5
Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm s brtvom	309018
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing d$ 9 mm	308911 9
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni $\varnothing d$ 3 mm	309446 3
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308911 8
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
ET stezna čahura s radialnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 7 mm	309446 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308930 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309406 7
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308911 7
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309240
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308930 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308911 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308911 11
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308911 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308916 3
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309428 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308911 2
Garnitura ER čahura od 12 dijelova, 2-13 mm	309200
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308911 13
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309406 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308911 1
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309406 6
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308916 8
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309406 9
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 8 mm	309446 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308916 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308930 12
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309446 2,8
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 4 mm	309446 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308911 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308930 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308916 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308930 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308930 13
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
ER stezni ključ matica od 1/2 cola za ER steznu glavu 40	309700 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309428 2,8

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308911 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308911 2,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308911 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308916 9
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308930 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309428 3,5
ET stezna čahura s radialnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309446 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308916 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309406 3,5
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 20	309740 20
ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308916 5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309428 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308916 4
Garnitura ER čahura od 12 dijelova, 2-13 mm	309016
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309406 8

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309446 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308930 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308930 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309406 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308916 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309406 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308930 9
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309446 5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309428 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308916 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308930 7
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308930 1
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308930 2